


**Garant****Upínacia matica ER mini pre tesniace krúžky, pre ER: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309652 25
GTIN	4045197645739
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

Malé vonkajšie rozmery, kalená po cementovaní a na všetkých stranách brúsená.

· **Kalená cementáciou a na všetkých stranách brúsená.**

**Vhodné pre:**

**Klieštínový upínací trň ER Mini** č. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

**Technický opis**

Závit	M30×1
maximálny ťahovací moment	45 Nm
Celková dĺžka L	25 mm
pre ER	25 mm
Vonkajší Ø D	35 mm
Norma	DIN 6499
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Stratégia obrábania	HSC

Druh produktu

Upínacia matica