

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Upínacia matica ER CENTRO P pre tesniace podložky HP, Typ CP pre ER: 16CDI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	309665 16CDI
GTIN	2050001704900
Trieda položky	34F

Popis**Prevedenie:****Mini** = všetky veľkosti s „M“, extrémne úzka konštrukcia.**MiniSchlank** = veľkosť s „MS“, extrémne super úzka konštrukcia.**Kónický** = všetky veľkosti s „C“.**Štandardná** = všetky ostatné veľkosti.Upínacia matica ER CP, **pre tesniace krúžky.****Vhodné pre:**

Klieštinový upínací trň FAHRION ER CENTRO a klieštinový upínací trň ER HDC.

Upozornenie:**Systém FAHRION ER upínacie matice typ CP a tesniace podložky typ HP nie sú vhodné pre ostatné systémy!**

Upínacia matica FAHRION ER Centro P HDC nie je vhodná pre štandardné klieštinové skľučovadlo ER CENTRO P.

Môže sa upnúť iba menovitý rozmer (žiadne premostenie!)

Technický opis

Rozsah upínania	1 - 10 mm
Celková dĺžka L	26,2 mm

maximálny ťahovací moment	55 Nm
Vonkajší Ø D	24 mm
Séria	Centro P
Závit	Tr21×1,5
Druh produktu	Upínacia matica

Príslušenstvo

CP valčekový kľúč Typ 16C	309754 16C
Tesniaci krúžok HPpre upínaciu maticu ER CENTRO P Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 3	309666 3
Tesniaci krúžok HPpre upínaciu maticu ER CENTRO P Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 10	309666 10
Tesniaci krúžok HPpre upínaciu maticu ER CENTRO P Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 7	309666 7
Tesniaci krúžok HPpre upínaciu maticu ER CENTRO P Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 1	309666 1
Tesniaci krúžok HPpre upínaciu maticu ER CENTRO P Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 2	309666 2
Tesniaci krúžok HPpre upínaciu maticu ER CENTRO P Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 9	309666 9
CP valčekový kľúč pre momentové kľúče Typ 16C	309756 16C
Tesniaci krúžok HPpre upínaciu maticu ER CENTRO P Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 6	309666 6
Tesniaci krúžok HPpre upínaciu maticu ER CENTRO P Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 8	309666 8
Tesniaci krúžok HPpre upínaciu maticu ER CENTRO P Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 5	309666 5
Tesniaci krúžok HPpre upínaciu maticu ER CENTRO P Upínanie Ø (zvýšenie o 1 mm) 4	309666 4