



**Upínacia hlava s priečnymi a pozdĺžnymi drážkami, SK 65, Upínanie Ø (zvýšenie o 0,5 mm): 55,5mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 329934 55,5   |
| GTIN             | 2050001076595 |
| Trieda položky   | 33H           |

## Popis

### Prevedenie:

S priečnymi drážkami pre surový materiál.

Upínacie hlavy, **okrúhly profil, 0,5 mm alebo 1 mm prírastky. Pri objednávaní uveďte prosím požadovaný Ø upnutia.**

### Použitie:

Všestranné oblasti použitia, obrábacie centrá, meracie stroje alebo upínanie paliet.

### Upozornenie:

**Upínacie hlavy na špeciálne profily podľa vašich individuálnych požiadaviek na vyžiadanie.**

Iné veľkosti kužela, tvary (napr. štvorhran) a opracovateľné polotovary **na vyžiadanie!**

## Technický opis

|            |         |
|------------|---------|
| Ø napnutia | 55,5 mm |
| Profil     | oblé    |
| Tvrdosť    | 60 HR   |

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Plocha upnutia | priečne a pozdĺžne drážky |
| Dĺžka L        | 58 mm                     |
| Upínač         | SK 65                     |
| Druh produktu  | Upínacia hlava            |