


**Čeluste na vonkajšie upínanie 3-dielna sada, tvrdé, pre typ skľučovadla: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	315000 80
GTIN	4019208038728
Trieda položky	33R

Popis**Vhodné pre:**

Štvorčelustové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

Upozornenie:

- V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.
- Dokúpené nastavbové, sústružnicke a vrtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.

Upínacia plocha hladká, neryhovaná.

Technický opis

Dĺžka L	37 mm
pre typ skľučovadla	80 mm
Šírka B	12 mm
Výška H	26 mm
vhodné pre farebný kód	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhmm
Druh produktu	Čeluste pre rovinné špirálové skľučovadlo

