

**Súprava blokových čelustí 3-dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 350mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	314600 350
GTIN	4019208034430
Trieda položky	33R

**Popis****Materiál:**

16 MnCr5

**Vhodné pre:****Štvorčelustové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.****Upozornenie:**

- **V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.**
- **Dokúpené nastavbové, sústružnicke a vŕtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.**

**Technický opis**

Dĺžka L	130 mm
Výška H	79,5 mm
pre typ skľučovadla	350 mm
Šírka B	34 mm
vhodné aj pre typ skľučovadla	400 mm
vhodné pre farebný kód	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhmm

Druh produktu

---

Čeluste pre rovinné  
špirálové skľučovadlo