



Vysokovýkonný chladiaci a mazací koncentrát a rezný olej CBF, Obsah: 5l



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	084241 5
GTIN	2050001676238
Trieda položky	08J

Popis

Prevedenie:

Chladiaca a mazacia kvapalina s obsahom chlóru, formaldehydu a kyseliny bórovej pre **vysoké nároky**. Vysokotlakové prísady zabraňujú odtrhnutiu mazacieho filmu; je zachovaný v molekulárnej sile na reznom nástroji aj pri najvyššom zaťažení.

Vysoko výkonný koncentrát chladiacej a mazacej kvapaliny pre **vnútorný prívod chladiacej kvapaliny (IKZ)** a vhodný pre vysoký tlak.

Výhoda:

Vylepšená **životnosť nástroja, rezný výkon a kvalita povrchu. Bez obsahu chlóru** – nevznikajú žiadne škodlivé pary, **prijateľné pre životné prostredie**.

Koncentráty **chránia proti korózii**, šetria lak a **fyziológicky bezpečné**, veľmi **stabilné proti baktériám**, dobre znášané na pokožke.

Použitie:

Univerzálne vhodné pre **všetky práce trieskového obrábania** (sústruženie, frézovanie, vrtanie, rezanie závitov, vystružovanie, preťahovanie, **pílenie**, brúsenie). Bezpodmienečne potrebné pri obrábaní ťažko obrobiteľných materiálov. Normálny **zmiešavací pomer 1: 20**, pre vysoko pevné materiály a ušľachtilú ocel, zmiešavací pomer 1: 10 až 1: 15.

Upozornenie:

Oleje Jokisch pre klzné a vodiace plochy sú k dispozícii na požiadanie. Sú optimálne prispôbolené všetkým ostatným produktom Jokisch (bez lepkavých zvyškov) a možno ich použiť aj ako hydraulický a prevodový olej.

Technický opis

Prevedenie	Kanister
Farba	svetlohnedá
Kimenatická viskozita	41 mm ² /s
Teplota skladovania	5 - 40 °C
Obsah	5 l
Druh produktu	Chladiaci mazací prostriedok
Hodnota refraktometra	2