

**Prípravok na pretáčanie čelustí, Vonkajší / vnútorný Ø: 153/110mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	315900 153/110
GTIN	4019208059464
Trieda položky	38L

Popis**Prevedenie:**

V telese je zabudovaný **zápustkovo kovaný špirálový krúžok**, ktorý sa otáča ryhovačom na obvodě telesa. Tento špirálový krúžok poháňa 3 **vratné** nastavovacie čeluste plynulo smerom dovnútra alebo von. Na vnútorné obrábanie sa vkladajú závesné skrutky nastavovacích čelustí do otvorov nadstavbových čelustí sústružníckeho skľučovadla a upne skľučovadlo. **Pri sústružení je skľučovadlo v rovnakom stave (predpätí), v akom bude neskôr pri obrábaní obrobku.**

Popis:

Nastavovacie čeluste

Ryhovač

Korpus so špirálovým krúžkom

Nadstavbové čeluste

Závesná skrutka

Použitie:

Na racionálne **vnútorné sústruženie a vonkajšie presústruženie mäkkých nadstavbových čelustí** na sústružníckych skľučovadlách. Tiež vhodné na vybrúsenie a prebrúsenie **kalených nadstavbových čelustí** na obvodovú hádzavosť.

Technický opis

Ø oblasti zavesenia Poloha A	150 - 215 mm
Vnútorný Ø	110 mm
Vonkajší Ø	153 mm
vhodné pre skľučovadlo do Ø	250 mm
Hmotnosť	1,5 kg
Ø oblasti zavesenia Poloha J	50 - 115 mm
vhodné pre Ø skľučovadla	80 - 200 mm
Druh produktu	uvoľňovací krúžok