


**Digitálne posuvné meradlo TESA TWIN-CAL, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412766 150
GTIN	7630041106176
Trieda položky	45A

Popis**Prevedenie:**

Veľký displej s vysokým kontrastom s 11 mm výškou číslic. Viac ako 12 000 hodín prevádzkového času, prepnutie do pohotovostného režimu po 10 minútach a automatické vypnutie po 2 hodinách. Merací režim ABS, integrovaná prípojka TLC na dátový prenos. Bez brúsneho nastavca.

Použitie:

Vonkajšie, vnútorné merania, stupne a meranie hĺbky.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498918, rádiové spojenie č. 498921 veľ. BT.

Technický opis

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Automatické odpojenie	áno
Prevádzková doba	12000 h
Hĺbkomer dostupný	áno
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Norma	ISO 13385
Kalibrácia	A1
Výška cifier LDC displej	11 mm

Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Spínač pohotovostného režimu	áno
Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 150 mm
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Typ batérií	Gombíkový článok
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Medzinárodná konštrukčná veľkosť	CR2032
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	TESA Link Connector TLC
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia DAKKSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

Príslušenstvo

Dátový kábel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB
-------------------------------	------------

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Dátový kábel TLC, 2 m Typ D	498918 D
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975