

**Súprava blokových čelustí 4-dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	314700 160
GTIN	4019208034492
Trieda položky	33R

**Popis****Materiál:**

16 MnCr5

**Vhodné pre:**

Štvorčelustové skľučovadlo č. 312505; 312705.

**Upozornenie:**

- V zásade je možné obnoviť čeluste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.
- Dokúpené nastavbové, sústružnicke a vŕtacie čeluste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.

**Technický opis**

Výška H	47,5 mm
Dĺžka L	61 mm
pre typ skľučovadla	160 mm
Šírka B	18 mm
vhodné pre farebný kód	Sústružnicke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou Röhmm
Druh produktu	Čeluste pre rovinné špirálové skľučovadlo

