

**Prípravok na pretáčanie čelustí, Vonkajší / vnútorný Ø: 215/135mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	315900 215/135
GTIN	4019208059488
Trieda položky	38L

**Popis****Prevedenie:**

V telese je zabudovaný **zápustkovo kovaný špirálový krúžok**, ktorý sa otáča ryhovačom na obvodě telesa. Tento špirálový krúžok poháňa 3 **vratné** nastavovacie čeluste plynulo smerom dovnútra alebo von. Na vnútorné obrábanie sa vkladajú závesné skrutky nastavovacích čelustí do otvorov nadstavbových čelustí sústružníckeho skľučovadla a upne skľučovadlo. **Pri sústružení je skľučovadlo v rovnakom stave (predpätí), v akom bude neskôr pri obrábaní obrobku.**

**Popis:**

Nastavovacie čeluste  
Ryhovač  
Korpus so špirálovým krúžkom  
Nadstavbové čeluste  
Závesná skrutka

**Použitie:**

Na racionálne **vnútorné sústruženie a vonkajšie presústruženie mäkkých nadstavbových čelustí** na sústružníckych skľučovadlách. Tiež vhodné na vybrúsenie a prebrúsenie **kalených nadstavbových čelustí** na obvodovú hádzavosť.

**Technický opis**

vhodné pre skľučovadlo do Ø	250 mm
Ø oblasti zavesenia Poloha A	215 - 285 mm
Vnútorný Ø	135 mm
Hmotnosť	5 kg
Ø oblasti zavesenia Poloha J	70 - 140 mm
Vonkajší Ø	215 mm
Druh produktu	uvoľňovací krúžok