

**Digitálne posuvné meradlo TWIN-CAL IP67, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412786 200
GTIN	7630041106312
Trieda položky	45A

Popis**Prevedenie:**

Veľký displej s vysokým kontrastom s 11 mm výškou číslic. Viac ako 12 000 hodín prevádzky, prepnutie do pohotovostného režimu po 10 minútach a automatické vypnutie po 2 hodinách. Merací režim ABS, integrovaná prípojka TLC na dátový prenos. Kompletná ochrana pred kvapalinami. Konštrukcia s ocelovou ochrannou doskou a povrchom „Soft Touch“. S hnacím kolieskom.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesný), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Vonkajšie, vnútorné merania, stupne a meranie hĺbky.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498918, rádiové spojenie č. 498921 veľ. BT.

Technický opis

Spínač pohotovostného režimu	áno
Norma	ISO 13385
Prevádzková doba	12000 h
Výška cifier LDC displej	11 mm
Hĺbkomer dostupný	áno

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Kalibrácia	A1
Automatické odpojenie	áno
Hnacie koliesko	áno
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Dĺžka meracích čelustí	50 mm
Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 200 mm
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Typ batérií	Gombíkový článok
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Medzinárodná konštrukčná veľkosť	CR2032
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	TESA Link Connector TLC
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200

021010 200

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo
maximálny rozsah merania 200

021000 200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032

081560 CR2032

Dátový kábel TLC, 2 m Typ D

498918 D

Dátový kábel TLC, 2 m Typ USB

498918 USB