

**Prípravok na pretáčanie čelustí, Vonkajší / vnútorný Ø: 244/162mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	315900 244/162
GTIN	4019208059495
Trieda položky	38L

**Popis****Prevedenie:**

V telese je zabudovaný **zápustkovo kovaný špirálový krúžok**, ktorý sa otáča ryhovačom na obvodě telesa. Tento špirálový krúžok poháňa 3 **vratné** nastavovacie čeluste plynulo smerom dovnútra alebo von. Na vnútorné obrábanie sa vkladajú závesné skrutky nastavovacích čelustí do otvorov nadstavbových čelustí sústružníckeho skľučovadla a upne skľučovadlo. **Pri sústružení je skľučovadlo v rovnakom stave (predpätí), v akom bude neskôr pri obrábaní obrobku.**

**Popis:**

Nastavovacie čeluste

Ryhovač

Korpus so špirálovým krúžkom

Nadstavbové čeluste

Závesná skrutka

**Použitie:**

Na racionálne **vnútorné sústruženie a vonkajšie presústruženie mäkkých nadstavbových čelustí** na sústružníckych skľučovadlách. Tiež vhodné na vybrúsenie a prebrúsenie **kalených nadstavbových čelustí** na obvodovú hádzavosť.

**Technický opis**

Ø oblasti zavesenia Poloha J	100 - 175 mm
Hmotnosť	6 kg
Ø oblasti zavesenia Poloha A	240 - 360 mm
Vonkajší Ø	244 mm
vhodné pre skľučovadlo do Ø	250 mm
Vnútorňý Ø	162 mm
Druh produktu	uvoľňovací krúžok