

Mahr**Digitálne posuvné meradlo s dátovým výstupom, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412729 300
GTIN	4059192002183
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Dobre čitateľný, vysoko kontrastný displej LCD s 8,5 mm veľkými číslicami. Moderný, energeticky úsporný merací systém, prevádzkový čas cca 3 roky. Funkcia Reference-Lock zabraňuje chybám merania náhodným stlačením ovládacích tlačidiel. Lapované vodiace dráhy, meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Bez hĺbkomeru.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498940.

Technický opis

Dĺžka meracích čelustí	64 mm
Kalibrácia	A1
Prevádzková doba	cca 3 roky
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Výška cifier LDC displej	8,5 mm
Norma	ISO 13385
Hĺbkomer dostupný	nie
Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie	0,0005 palec

Rozsah merania	0 - 300 mm
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,04 mm
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300
Kalibrácia DAKK S Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300

Príslušenstvo

Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ R2	498940 R2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Plastový box Typ MS300	412470 MS300
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2

Vysielač Typ S4E

498966 S4E