

Mahr**Digitálne posuvné meradlo IP67 s okrúhlym hĺbkomerom, dátovým výstupom a keramickými meracím plochami, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412743 150
GTIN	4059192002282
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Ľahko čitateľný displej LCD s vysokým kontrastom. Induktívny vodovzdorný merací systém s funkciou referenčného zámku. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498940.

Technický opis

Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Vedenie	Zvýšené vodiace dráhy
Kalibrácia	A1
Hĺbkomer dostupný	áno
Hĺbkomer	Ø 1,6
Automatické odpojenie	áno
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Norma	ISO 13385

Prevádzková doba	cca 3 roky
Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 150 mm
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

Príslušenstvo

Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Kryt priehradky na batérie	412235

Pripojovací kábel simplex s datovým tlačítkem Typ D2

498940 D2

Pripojovací kábel simplex s datovým tlačítkem Typ R2

498940 R2