

HOLEX**Digitálne posuvné meradlo ABS s dátovým výstupom, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412805 150
GTIN	4045197574404
Trieda položky	42A

Popis**Prevedenie:**

Veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Digitálne posuvné meradlo s **absolútnou stupnicou**, nuly nie sú potrebné. Elektronika sa automaticky vypne po približne 5 minútach a zapne sa jednoduchým posunutím.

- **Velmi vysoká presnosť vďaka sklenenej stupnici.**
- **Elektronika je oddelená od krytu a nainštalovaná priamo na posuvnú časť. Meracia sila sa prenáša priamo na meracie ramená. Výsledkom je nižšia náchylnosť na chyby a dlhšia životnosť posuvného meradla.**
- **S robustným kovovým krytom.**

Rozsah balenia:

Vrátane batérie č. 081560 veľ. CR1632.

Zvláštne príslušenstvo:

Rozhranie klávesnice č. 498969 veľ. USB.

Technický opis

Hĺbkomer dostupný	áno
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Norma	ISO 13385
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Kalibrácia	A1
Automatické odpojenie	áno

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 150 mm
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR1632
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Rozhranie klávesnice USB Typ USB	498969 USB
Skrutka na držiak hĺbkomeru	412230
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR1632	081560 CR1632
Skrutka na držiak hĺbkomeru	412236