

**HOLEX****Dielenské posuvné meradlo s odčítaním bez paralaxnej chyby a jemným nastavením, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415170 300
GTIN	4045197319012
Trieda položky	41Z

**Popis****Prevedenie:**

Zošikmené meracie hroty na meranie v oblasti dna závitú a v úzkych zápichoch. Zapustené a zaoblené konce čelustí na vnútorné merania. Škálovanie s vysokým kontrastom. S aretačnou skrutkou. Do veľ. 300 celokalené, od veľ. 500 sú kalené meracie plochy.

Plochý nónius pre **odčítanie bez paralaxy**, priame odčítanie **vnútorného rozmeru** dodatočnou stupnicou, s jemným nastavením.

**Technický opis**

Rozsah merania	0 - 300 mm
Kalibrácia	A1
Dĺžka meracích čelustí	90 mm
Aretácia	Fixacná skrutka navrchu
Ø vnútornej meracej násady	10 mm
Členenie	1/20 mm
Balenie	stabilný box
Norma	ISO 13385
Odchýlka merania E MPE	±0,08 mm
Jemné nastavenie	áno

Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

### Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300

### Príslušenstvo

Plastový box Typ MS300	412470 MS300
------------------------	--------------