

**Laserová vodováha, Dĺžka: 240mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	468460 240
GTIN	4007368096207
Trieda položky	460

Popis**Prevedenie:**

Robustné, praktické hliníkové teleso s 3 bodovými lasermi, z ktorých každý zvierá navzájom uhol 90°. Presnosť vodováh a lasera na meracom povrchu je 0,2 mm/m. V päte sú 4 silné magnety. Kontaktná plocha s referenčnou hranou lasera (hrana = stred lasera).

Použitie:

Na rýchle vyrovnávanie, značenie a nivelovanie.

Rozsah balenia:

Vrátane vyrovnávacej dosky pre nerovný podklad. 3 batérie č. 081561 veľ. LR3.

Technický opis

Šírka	25 mm
Dĺžka	240 mm
Laserová trieda	2
Závit statívu	1/4 UNC palec
Dosah	30 m
Výška	44 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Počet obsiahnutých batérií	3

Najväčšia prípustná chyba	0,2 mm/m
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Meracia technika	analógová
Druh produktu	Vodováha

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------