

**Uhlomery Winkeltronic, rozlíšenie 0,1 stupňa, Dĺžka: 600mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	467540 600
GTIN	4016054325996
Trieda položky	46R

**Popis****Prevedenie:**

Uhlomer s presným zobrazením uhla otvorenia pohyblivého meracieho ramena. S integrovanou vodorovnou a zvislou vodováhou. Tlačidlo podržania na podržanie nameraných hodnôt. Možnosť vynulovania zobrazenia v ľubovoľnej polohe.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 4 batérií č. 081561 veľ. LR6, puzdro.

**Technický opis**

Kroková hodnota číslic	0,1 Stupeň
Dĺžka	600 mm
Rozsah merania	0 - 200 Stupeň
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Počet obsiahnutých batérií	4
Najväčšia prípustná chyba	0,2 Stupeň
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kalibrácia	H2

Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Vodováha

### Služby

KalibráciaHriadeľová vodováha/elektronický sklonomer Presnosť 0,10	026620 0,10
---	-------------

### Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6
---	------------