



## Univerzálny laser „autoMAGIC“, Typ: 5SP



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	468465 5SP
GTIN	4007368102946
Trieda položky	460

### Popis

#### Prevedenie:

Křížový a 5-lúčový laser v jednom prístroji, **samonivelačný vďaka magneticky tlmenému kyvadlovému systému**. Pulzné laserové línie vodorovne a zvislo, oddelene a s možnosťou spoločného zapnutia. Zameriavací laser hore a dole; 3 vodorovné laserové lúče dopredu, doľava a doprava, všetky laserové lúče sú navzájom v 90° uhle. S aretáciou na vytvorenie „šikmých čiar“ a ako ochrana pri preprave.

#### Rozsah balenia:

Magnetický držiak na stenu s pripojením statívu, laserového terčika, prenosnej tašky a 3 batérií č. 081561 veľ. LR6.

### Technický opis

Výška	112 mm
Laserová trieda	2M
Hmotnosť	0,5 kg
Šírka	116 mm
Nivelačný rozsah	±3 Stupeň

Hĺbka	69 mm
Dosah	30 m
Závit statívu	1/4 UNC, 5/8 UNC palec
Označenie výrobcu	654KLP5SP
Počet obsiahnutých batérií	3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR6
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	Univerzálny laser

## Príslušenstvo

Fotografický statív Typ	468558
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081561 LR6