

**Posuvné meradlo, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415184 200
GTIN	4045197479815
Trieda položky	41Z

Popis**Prevedenie:**

Neodleskujúce sa, matne pochrómované čítacie časti s ostrým, hlbokým čiernym škálovaním. Meracie plochy lapované. Zapustené a zaoblené konce čelustí na vnútorné merania.

Technický opis

Rozsah merania	0 - 200 mm
Kalibrácia	A1
Prevedenie Odčítacie diely	matne chrómované
Odčítanie	0,05 mm
Dĺžka meracích čelustí	60 mm
Ø vnútornej meracej násady	10 mm
Členenie	1/20 mm
Balenie	stabilný box
Norma	ISO 13385
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené

Druh produktu

Dielenské posuvné merítka

SlužbyKalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo
maximálny rozsah merania 200

021000 200

Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné
meradlo maximálny rozsah merania 200

021010 200