

HOLEX**Dielenské posuvné meradlo s členením na mm a palce, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415100 300
GTIN	4045197203151
Trieda položky	41Z

Popis**Prevedenie:**

Zošikmené meracie hroty na meranie v oblasti dna závitú a v úzkych zápichoch. Zapustené a zaoblené konce čelustí na vnútorné merania. Škálovanie s vysokým kontrastom. S aretačnou skrutkou. Do veľ. 300 celokalené, od veľ. 500 sú kalené meracie plochy.

Technický opis

Dĺžka meracích čelustí	90 mm
Rozsah merania	0 - 300 mm
Ø vnútornej meracej násady	10 mm
Kalibrácia	A1
Aretácia	Fixacná skrutka navrchu
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Členenie	1/128 palec
Členenie	1/20 mm
Balenie	stabilný box
Norma	ISO 13385
Odchýlka merania E MPE	±0,08 mm

Členenie pomocnej posuvnej stupnice mm/palec	áno
Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300

Príslušenstvo

Plastový box Typ MS300	412470 MS300
------------------------	--------------