

Mahr**Digitálne posuvné meradlo so špicatými meracími ramenami a okrúhlym hĺbkomerom, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412753 150
GTIN	4059192002329
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Ľahko čitateľný displej LCD s vysokým kontrastom. Induktívny vodovzdorný merací systém s funkciou referenčného zámku.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498940.

Technický opis

Hĺbkomer dostupný	áno
Hĺbkomer	Ø 1,6
Kalibrácia	A1
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Norma	Výrobná norma
Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie	0,0005 palec

Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Rozsah merania	0 - 150 mm
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ R2	498940 R2
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Kryt priehradky na batérie	412235
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2