

STIEFELMAYER

**Vodováha na hriadele, Dno dĺžka / presnosť: 300/1 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	468800 300/1
GTIN	4045197207128
Trieda položky	46R

**Popis****Prevedenie:**

Pevné puzdro vyrobené z vysokokvalitnej špeciálnej liatiny, s kladivkovým tepaným lakom. Prizmatická a plochá podrážka s dorazovými plochami jemne brúsenými pod uhlom (dôležité pri vytyčovaní, zarovnávaní atď.). Všetky meracie plochy boli presne rovnobežné s osou vodováhy. Jedna pozdĺžna a jedna priečna vodováha zo skla. S izolačnými rukoväťami na kryte, ako aj ochranným sklom nad vodováhami.

**Použitie:**

Na zoraďovanie plôch, hriadeľov, strojov atď.

**Norma:****DIN 877****Presnosť:**

1 = s maximálne citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,02 mm/m**.

2 = s veľmi citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,1 mm/m**.

4 = s normálne citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,4 mm/m**.

**Technický opis**

Odčítanie	0,02 mm/m
Podošva Dĺžka	300 mm
Podošva Šírka	50 mm
Trieda presnosti	1
Norma	<b>DIN 877</b>

Balenie	stabilný box
Kalibrácia	H2
Druh produktu	Vodováha

**Služby**

KalibráciaHriadeľová vodováha/elektronický sklonomer Presnosť 0,02	026620 0,02
---	-------------