

STIEFELMAYER

**Vodováha na kľukové hriadele, Dno dĺžka×šírka: 60X40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	469400 60X40
GTIN	4045197207241
Trieda položky	46R

**Popis****Prevedenie:**

Silné puzdro z kvalitnej špeciálnej liatiny; s lakom napodobňujúcim tepaný kov.  
pozdĺžna a priečna prizma v brúsenej podošve.  
Pozdĺžna a priečna libela zo skla.

**Použitie:**

Hlavne na zoraďovanie kľukových hriadeľov a čapov na motoroch.

**Technický opis**

Podošva Šírka	40 mm
Odčítanie vodováha priečne	0,8 mm/m
Podošva Dĺžka	60 mm
Odčítanie vodováha pozdĺžne	0,1 mm/m
Norma	DIN 877
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	H2
Druh produktu	Vodováha

---

**Služby**

KalibráciaHriadel'ová vodováha/elektronický sklonomer  
Presnosť 0,02

026620 0,02