

**Dielenské posuvné meradlo v ľahkej konštrukcii, Rozsah merania: 900mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412770 900
GTIN	4067263118985
Trieda položky	42A

Popis**Prevedenie:**

Workshop vernier caliper in **lightweight design**. **Parallax-free readings** with the highest contrast due to white scaling on black surface. Optimum guidance and sliding characteristics due to internal double Vee guides. Exchangeable measuring jaws made of hardened stainless steel, precision ground.

Technický opis

Balenie	stabilný box
Kalibrácia	A1
Hmotnosť	0,8 kg
Dĺžka meracích čelustí	90 mm
Ø vnútornej meracej násady	10 mm
Rozsah merania	0 - 900 mm
Pomocná posuvná stupnica	1/20
Najväčšia prípustná chyba	0,11 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analogová
všetky diely	kalené

Druh produktu

Dielenské posuvné merítka

SlužbyKalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné
meradlo maximálny rozsah merania 1000

021010 1000

KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo
maximálny rozsah merania 1000

021000 1000