

**HOLEX****Dielenské posuvné meradlo s členením na mm a palce, Rozsah merania: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415100 500
GTIN	4045197203168
Trieda položky	41Z

**Popis****Prevedenie:**

Zošikmené meracie hroty na meranie v oblasti dna závitú a v úzkych zápichoch. Zapustené a zaoblené konce čelustí na vnútorné merania. Škálovanie s vysokým kontrastom. S aretačnou skrutkou. Do veľ. 300 celokalené, od veľ. 500 sú kalené meracie plochy.

**Technický opis**

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Dĺžka meracích čelustí	150 mm
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Kalibrácia	A1
Rozsah merania	0 - 500 mm
Prevedenie Meracia plocha	kalené
Aretácia	Fixacná skrutka navrchu
Členenie	1/128 palec
Členenie	1/20 mm
Balenie	stabilný box
Norma	ISO 13385

Odchýlka merania E MPE	±0,1 mm
Členenie pomocnej posuvnej stupnice mm/palec	áno
Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

### Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021000 500
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021010 500