

**Posuvné meradlo, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415184 300
GTIN	4045197479822
Trieda položky	41Z

Popis**Prevedenie:**

Neodleskujúce sa, matne pochrómované čítacie časti s ostrým, hlbokým čiernym škálovaním. Meracie plochy lapované. Zapustené a zaoblené konce čelustí na vnútorné merania.

Technický opis

Prevedenie Odčítacie diely	matne chrómované
Kalibrácia	A1
Ø vnútornej meracej násady	10 mm
Odčítanie	0,05 mm
Rozsah merania	0 - 300 mm
Dĺžka meracích čelustí	90 mm
Členenie	1/20 mm
Balenie	stabilný box
Norma	ISO 13385
Odchýlka merania E MPE	±0,08 mm
Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené

Druh produktu

Dielenské posuvné merítka

SlužbyKalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo
maximálny rozsah merania 300

021000 300

Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné
meradlo maximálny rozsah merania 300

021010 300