

Garant**Vodováha na hriadele s nastaviteľnou libelou, Dno dĺžka / presnosť: 200/1mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	468790 200/1
GTIN	4045197519214
Trieda položky	41H

Popis

Prevedenie:

Silné puzdro z kvalitnej špeciálnej liatiny; prizmatická päta s uhlovými brúsenými dorazovými plochami (dôležité na vytyčovanie, zarovnávanie atď.). Všetky meracie plochy opracované presne paralelne k osi libely. Po jednej pozdĺžnej a priečnej libele zo skla. S izolačnými rukoväťami na puzdre, ako aj ochranným sklom nad libelami.

Nastaviteľnosť pozdĺžnej vodováhy:

Pozdĺžnu vodováhu môžete nastaviť do 0 polohy pomocou nastavovacej skrutky bez demontáže rýchlo a bez vôle.

Popis:

Nastavovacia skrutka

pre pozdĺžnu vodováhu.

Pozdĺžna vodováha

uskladnená bez pnutia.

Použitie:

Na zoradovanie plôch, hriadel'ov, strojov atď.

Norma:

DIN 877

Presnosť:

1 = s maximálne citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,02 mm/m.**

2 = s veľmi citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,1 mm/m.**

4 = s normálne citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,4 mm/m.**

Technický opis

Trieda presnosti	1
Podošva Dĺžka	200 mm
Podošva Šírka	40 mm
Odčítanie	0,02 mm/m
Norma	DIN 877
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	H2
Druh produktu	Vodováha

Služby

KalibráciaHriadel'ová vodováha/elektronický sklonomer
Presnosť 0,02

026620 0,02