



Digitálne posuvné meradlo TWIN-CAL IP67 s okrúhlym hĺbkomerom, Rozsah merania: 150mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	412785 150
GTIN	7630041106299
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:

Veľký displej s vysokým kontrastom s 11 mm výškou číslic. Viac ako 12 000 hodín prevádzky, prepnutie do pohotovostného režimu po 10 minútach a automatické vypnutie po 2 hodinách. Merací režim ABS, integrovaná prípojka TLC na dátový prenos. Kompletná ochrana pred kvapalinami. Konštrukcia s ocelovou ochrannou doskou a povrchom „Soft Touch“.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Vonkajšie, vnútorné merania, stupne a meranie hĺbky.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498918, rádiové spojenie č. 498921 veľ. BT.

Technický opis

Výška cifier LDC displej	11 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Automatické odpojenie	áno
Kalibrácia	A1
Spínač pohotovostného režimu	áno

Hĺbkomer	Ø 1,6
Norma	ISO 13385
Hĺbkomer dostupný	áno
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Prevádzková doba	12000 h
Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 150 mm
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Typ batérií	Gombíkový článok
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Medzinárodná konštrukčná veľkosť	CR2032
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	TESA Link Connector TLC
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200

021010 200

021000 200

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo
maximálny rozsah merania 200

Príslušenstvo

Dátový kábel TLC, 2 m Typ USB

498918 USB

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032

081560 CR2032

Dátový kábel TLC, 2 m Typ D

498918 D