

**Mahr****Digitálne posuvné meradlo s meracími čelustami ohnutými smerom von,  
Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412755 150
GTIN	4059192002367
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Ľahko čitateľný displej LCD s vysokým kontrastom. Induktívny vodovzdorný merací systém s funkciou referenčného zámku.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Dátový kábel č. 498940.

**Technický opis**

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Norma	Výrobná norma
Prevedenie Merací Čeluste	zalomené smerom von
Kalibrácia	A1
Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm

Rozsah merania	0 - 150 mm
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia DAKKPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

## Príslušenstvo

Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Kryt priehradky na batérie	412235
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ R2	498940 R2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032