

**Mahr****Digitálne posuvné meradlo IP67 i-wi, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412738 150
GTIN	4059192002480
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Veľmi veľký displej LCD s výškou číslic 11 mm. Integrované bezdrôtové dátové rozhranie i-wi. Odolný voči prachu a vlhkosti. Čas prevádzky cca 3 roky.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rádiový prijímač i-wi č. 498912.

**Technický opis**

Prevádzková doba	cca 3 roky
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Hĺbkomer dostupný	áno
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Výška cifier LDC displej	11 mm
Kalibrácia	A1
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Norma	ISO 13385

Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 150 mm
Poistka nameranej hodnoty	System MAHR Reference Lock
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

## Príslušenstvo

Rádiový prijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032