

HOLEX**Dielenské posuvné meradlo s členením na mm a palce, Rozsah merania: 750mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415100 750
GTIN	4045197203175
Trieda položky	41Z

Popis**Prevedenie:**

Zošikmené meracie hroty na meranie v oblasti dna závitú a v úzkych zápichoch. Zapustené a zaoblené konce čelustí na vnútorné merania. Škálovanie s vysokým kontrastom. S aretačnou skrutkou. Do veľ. 300 celokalené, od veľ. 500 sú kalené meracie plochy.

Technický opis

Aretácia	Fixačná skrutka navrchu
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Dĺžka meracích čelustí	150 mm
Rozsah merania	0 - 750 mm
Kalibrácia	A1
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Prevedenie Meracia plocha	kalené
Členenie	1/128 palec
Členenie	1/20 mm
Balenie	stabilný box
Norma	ISO 13385

Odchýlka merania E MPE	±0,12 mm
Členenie pomocnej posuvnej stupnice mm/palec	áno
Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021000 1000
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021010 1000