

**Mahr****Ľahký dielenský strmeň, Rozsah merania: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412750 500
GTIN	2050001060297
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

**Dielenské posuvné meradlo** v ľahkom vyhotovení; s meracími hrotmi a prizmovým vedením.

**Odčítanie bez paralaxy.**

Koľajnica a posúvač z hliníka. 50 % úspora hmotnosti. Odolné proti opotrebovaniu a poškrabaniu vďaka tvrdo eloxovanému povrchu 1100HV (podobný keramike).

Meracie čeluste a hroty nehrdzavejúce, tvrdené a brúsené. Nónius so škálovaním s vysokým kontrastom a vnútornou meracou stupnicou. Ľahký, presný chod posúvača.

**Technický opis**

Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Dĺžka meracích čelustí	150 mm
Hmotnosť	1,4 kg
Kalibrácia	A1
Aretácia	Fixacná skrutka navrchu
Odčítanie	0,02 mm
Prevedenie Odčítacie diely	matne chrómované
Rozsah merania	0 - 500 mm
Povrch	tvrdé eloxované
Prevedenie Meracia plocha	kalené

Členenie	1/50 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,05 mm
Balenie	stabilný box
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

### Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021010 500
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021000 500