

**Číselník, Rozsah merania / Ø púzdra: 10/58****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	431896 10/58
GTIN	4031452100624
Trieda položky	46C

Popis**Prevedenie:**

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Robustné odchýlkomery s kovovým puzdrom, upínacia stopka s Ø 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Ø púzdra	58 mm
Kalibrácia	C1
Rozsah merania	10 mm
Meracia sila	0,7 - 1,2 N
Hodnota stupnice	0,1 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	10 mm

Norma	Výrobná norma
Odchýlka merania E MPE	50 µm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Číselník

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Zalomený držiak úchylkomerov 45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16

Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Magnetická zadná stena pre úchylkomery Pre Ø púzdra 58	434835 58
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Výkyvný dotyk	434912
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10

Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2