



Digitálne posuvné meradlo TESA TWIN-CAL s okrúhlym hĺbkomerom, Rozsah merania: 150mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	412765 150
GTIN	7630041106145
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:

Veľký displej s vysokým kontrastom s 11 mm výškou číslíc. Viac ako 12 000 hodín prevádzkového času, prepnutie do pohotovostného režimu po 10 minútach a automatické vypnutie po 2 hodinách. Merací režim ABS, integrovaná prípojka TLC na dátový prenos. S hnacím kolieskom.

Použitie:

Vonkajšie, vnútorné merania, stupne a meranie hĺbky.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498918, rádiové spojenie č. 498921 veľ. BT.

Technický opis

Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Kalibrácia	A1
Hĺbkomer dostupný	áno
Hĺbkomer	Ø 1,6
Hnacie koliesko	áno
Automatické odpojenie	áno

Spínač pohotovostného režimu	áno
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Norma	ISO 13385
Prevádzková doba	12000 h
Výška cifier LDC displej	11 mm
Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 150 mm
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Typ batérií	Gombíkový článok
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Medzinárodná konštrukčná veľkosť	CR2032
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	TESA Link Connector TLC
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

Príslušenstvo

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Dátový kábel TLC, 2 m Typ D	498918 D
Dátový kábel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB