

**Digitálny sklonomer, Typ: 3600****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	467560 3600
GTIN	2050001668448
Trieda položky	46R

Popis**Prevedenie:**

- **Hliníkový rám s presnými dosadacími plochami, hore s prizmou.**
- **Smerové šípky na displeji uľahčujú vyrovnanie na 0°, resp. 90°.**
- **Funkcia podržania hodnoty na podržanie výsledku merania.**
- **Nastavenie nulového bodu v ľubovoľnej polohe.**

Rozsah balenia:

Vrátane skladovacieho boxu a 1 batérie č. 081561 veľ. 6LR61.

Technický opis

Kroková hodnota číslic	0,01 (0° – 9,99°) / 0,1 (10° – 90°) Stupeň
Rozsah merania	360 (4×90°) Stupeň
Dĺžka	153 mm
Tolerancia rovnosti	0,0762 mm
Výška	49 mm
Šírka	31 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 6LR61
Počet obsiahnutých batérií	1

Najväčšia prípustná chyba Modul elektroniky	0,05 (0° – 10°) / 0,1 (80° – 90°) / 0,2 (11° – 79°) Stupeň
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	H2
Druh produktu	Sklonomer

Služby

KalibráciaHriadeľová vodováha/elektronický sklonomer Presnosť 0,02	026620 0,02
---	-------------