

**Číselník, Rozsah merania / Ø púzdra: 30/58****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	431896 30/58
GTIN	4031452100648
Trieda položky	46C

Popis**Prevedenie:**

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Robustné odchýlkomery s kovovým puzdrom, upínacia stopka s Ø 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Pomocná lineárna stupnica na zistenie počtu otáčok.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Hodnota stupnice	0,1 mm
Meracia sila	0,8 - 1,3 N
Ø púzdra	58 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	10 mm
Rozsah merania	30 mm
Kalibrácia	C1

Norma	Výrobná norma
Odchýlka merania E MPE	50 µm
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Číselník

Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100	023010 100
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 30	023000 30

Príslušenstvo

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4

Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Výkyvný dotyk	434912
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17

Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Zalomený držiak úchylkomerov 45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Magnetická zadná stena pre úchylkomery Pre Ø púzdra 58	434835 58
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Sklíčko odchýlkomeru Typ 58	432010 58