

Garant**Rámová vodováha s nastaviteľnou libelou, Dno dĺžka / presnosť: 200/1 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	469190 200/1
GTIN	4045197519252
Trieda položky	41H

Popis

Prevedenie:

Silný rám z kvalitnej špeciálnej liatiny; lak napodobňujúci tepaný kov. 3 strany prizmaticky brúsené, 1 strana rovná. Po jednej pozdĺžnej a priečnej libele zo skla. Citlivosť (hodnota stupnice) pozdĺžnej libely je uvedená na štítku. Pri presnosti 1 s izolačnými rukoväťami na telese, ako aj ochranným sklom nad libelami.

Nastaviteľnosť pozdĺžnej vodováhy:

Pozdĺžnu vodováhu môžete nastaviť do 0 polohy pomocou nastavovacej skrutky bez demontáže rýchlo a bez vôle.

Použitie:

Na zoraďovanie vodorovných a zvislých plôch, hriadel'ov atď. a na presné zoraďovanie v 90° uhle.

Norma:

DIN 877

Presnosť:

1 = s maximálne citlivou pozdĺžnou libelou **0,02 mm/m**.

2 = s veľmi citlivou pozdĺžnou libelou **0,1 mm/m**.

Upozornenie:

Magnetické prevedenie k dodaniu na vyžiadanie.

Technický opis

Trieda presnosti	1
Odčítanie	0,02 mm/m
Podošva Šírka	40 mm
Podošva Dĺžka	200 mm
Norma	DIN 877
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	H1
Druh produktu	Vodováha

Služby

KalibráciaRámová vodováha Presnosť 0,02	026600 0,02
---	-------------