

**Posuvné meradlo, Rozsah merania: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415186 1000
GTIN	4045197479853
Trieda položky	41Z

Popis**Prevedenie:**

Nonius s matným chrómovaným povrchom bez odleskov. Meracie plochy kalené a brúsené. **Dlhé meracie čeluste vhodné na meranie veľkých obrobkov a priemerov obrobkov.** Zapustené a zaoblené konce čelustí na vnútorné merania.

S presným nastavením.

Technický opis

Dĺžka meracích čelustí	200 mm
Ø vnútornej meracej násady	20 mm
Hmotnosť	3,9 kg
Kalibrácia	A1
Prevedenie Meracia plocha	kalené
Rozsah merania	0 - 1000 mm
Prevedenie Odčítacie diely	matne chrómované
Odčítanie	0,05 mm
Členenie	1/20 mm
Balenie	stabilný box
Norma	ISO 13385
Odchýlka merania E MPE	±0,15 mm

Jemné nastavenie	áno
Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021000 1000
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021010 1000