




Presný úchylkomer IP54, chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra: 10/58



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	432220 10/58
GTIN	2050001040206
Trieda položky	43A

Popis

Prevedenie:

Presné odchýlkomery s ochranou proti nárazom, **chránené proti striekajúcej vode, oleju a nečistotám**. Merací čap na stopke s gumovým husím krkom, na hornom konci utesnený ochranným puzdrom. Zadná stena je utesnená, sklo a vonkajší krúžok sú pevne priskrutkované. Ø upínacej stopky 8 mm h6.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Meracia sila	0,7 - 1,6 N
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm
Hodnota stupnice	0,01 mm

Ø upínacej stopky h6	8 mm
Ø puzdra	58 mm
Rozsah merania	10 mm
Kalibrácia	C1
Norma	DIN 878
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Oceľový dotyk Typ 32	434900 32
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14

Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Oceľový dotyk Typ 19/9	434900 19/9
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Oceľový dotyk Typ 40/7,8	434900 40/7,8
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 40/10	434900 40/10
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Oceľový dotyk Typ 19/10	434900 19/10
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 19/11	434900 19/11

Oceľový dotyk Typ 19/7	434900 19/7
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 19/8	434900 19/8