



## Číselník, Rozsah merania / Ø púzdra: 10/58



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	431900 10/58
GTIN	4031452101423
Trieda položky	46C

### Popis

#### Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Presné odchýlkomery s kovovým puzdrom, upínacia stopka s Ø 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Centrálna ručička pre odčítanie 1/100 mm, malá ručička pre odčítanie 1 mm.

Vonkajší krúžok s dvomi nastaviteľnými značkami tolerancie.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

### Technický opis

Meracia sila	0,7 - 1,4 N
Kalibrácia	C1
Rozsah merania	10 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm
Ø púzdra	58 mm

Hodnota stupnice	0,01 mm
Norma	DIN 878
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Číselník

## Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

## Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50

Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Magnetická zadná stena pre úchylkomery Pre Ø púzdra 58	434835 58
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Výkyvný dotyk	434912
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40

Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35