

STIEFELMAYER

Rámová vodováha, Dno dĺžka / presnosť: 100/2mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	469200 100/2
GTIN	4045197207173
Trieda položky	46R

Popis**Prevedenie:**

Izolačné rukoväte na schránke zabraňujú vplyvom tepla rúk.

Pevný rám vyrobený z vysokokvalitnej špeciálnej liatiny, s kladivkovým tepaným lakom. 3 strany prizmatické a ploché. 1 strana plochá, všetky jemne brúsené. Jedna pozdĺžna a jedna priečna vodováha zo skla. Citlivosť (hodnota dielika na stupnici) pozdĺžnej libely je uvedená na štítku.

Použitie:

Na zoraďovanie vodorovných a zvislých plôch, hriadeľov atď. a na presné zoraďovanie v 90° uhle.

Norma:**DIN 877****Presnosť:**

1 = s maximálne citlivou pozdĺžnou libelou **0,02 mm/m**.

2 = s veľmi citlivou pozdĺžnou libelou **0,1 mm/m**.

Technický opis

Podošva Šírka	28 mm
Odčítanie	0,1 mm/m
Trieda presnosti	2

Podošva Dĺžka	100 mm
Norma	DIN 877
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	H1
Druh produktu	Vodováha

Služby

KalibráciaRámová vodováha Presnosť 0,10	026600 0,10
---	-------------