

**Digitálne posuvné meradlo pre ľavákov, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412812 150
GTIN	4045197422828
Trieda položky	42A

**Popis****Prevedenie:**

Veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.  
S plastovým puzdrom, **pre ľavákov**.

**Rozsah balenia:**

Vrátane batérie c. 081560 vel. LR44.

**Technický opis**

Materiál krytu	Plast
Norma	ISO 13385
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
vhodné pre ľavákov	áno
Kalibrácia	A1
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3
Hĺbkomer dostupný	áno
Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 150 mm
Počet obsiahnutých batérií	1

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 LR44
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

### Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

### Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií LR44	081560 LR44
---	-------------