

STIEFELMAYER

Vodováha na hriadele, Dno dĺžka / presnosť: 200/1 mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	468800 200/1
GTIN	4028126003756
Trieda položky	46R

Popis**Prevedenie:**

Pevné puzdro vyrobené z vysokokvalitnej špeciálnej liatiny, s kladivkovým tepaným lakom. Prizmatická a plochá podrážka s dorazovými plochami jemne brúsenými pod uhlom (dôležité pri vytyčovaní, zarovnávaní atď.). Všetky meracie plochy boli presne rovnobežné s osou vodováhy. Jedna pozdĺžna a jedna priečna vodováha zo skla. S izolačnými rukoväťami na kryte, ako aj ochranným sklom nad vodováhami.

Použitie:

Na zoraďovanie plôch, hriadeľov, strojov atď.

Norma:**DIN 877****Presnosť:**

1 = s maximálne citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,02 mm/m**.

2 = s veľmi citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,1 mm/m**.

4 = s normálne citlivou pozdĺžnou vodováhou **0,4 mm/m**.

Technický opis

Trieda presnosti	1
Podošva Dĺžka	200 mm
Odčítanie	0,02 mm/m
Podošva Šírka	40 mm
Norma	DIN 877

Balenie	stabilný box
Kalibrácia	H2
Druh produktu	Vodováha

Služby

KalibráciaHriadeľová vodováha/elektronický sklonomer Presnosť 0,02	026620 0,02
-----------------------------------------------------------------------	-------------