

HOLEX**Presný malý úchylkomer chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra: 5/40**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	432505 5/40
GTIN	4045197199591
Trieda položky	42C

Popis

Prevedenie:

Presné odchýlkomery s robustným kovovým puzdrom, upínacia stopka s Ø 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.

Chránené proti nárazom.

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm
Meracia sila	0,6 - 1 N
Kalibrácia	C1
Hodnota stupnice	0,01 mm
Ø púzdra	40 mm

Rozsah merania	5 mm
Norma	DIN 878
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10
Kalibrácia DAKK Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5

Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceľový dotyk Typ 19/9	434900 19/9
Oceľový dotyk Typ 19/10	434900 19/10

Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Oceľový dotyk Typ 19/7	434900 19/7
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 32	434900 32
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Oceľový dotyk Typ 19/8	434900 19/8
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Oceľový dotyk Typ 40/7,8	434900 40/7,8
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40

Oceřový dotyk Typ 19/11	434900 19/11
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceřový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Tvrđokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceřový dotyk Typ 17	434900 17
Oceřový dotyk Typ 12	434900 12
Oceřový dotyk Typ 40/10	434900 40/10