



## Presný úchylkomer chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra: 40/58



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	433050 40/58
GTIN	4031452163094
Trieda položky	46C

### Popis

#### Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006 (okrem veľ. 100/80).

Stabilné, matne chrómované mosadzné puzdro.

Upínacia stopka Ø 8 mm h6, kalená a brúsená.

Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky.

Centrálna ručička pre odčítanie 1/100, malá ručička pre odčítanie 1 mm.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

### Technický opis

Celkové rozpätie odchýlka $f_{ges}$	30 $\mu$ m
Rozpätie odchýlky $f_e$	25 $\mu$ m
Hodnota stupnice	0,01 mm
Ø púzdra	58 mm

Kalibrácia	C1
Rozsah merania	40 mm
Meracia sila	0,8 - 1,8 N
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm
Norma	Výrobná norma
Pripojovací závit pre snímač	M2,5
Meracia technika	analogová
Druh produktu	Odchýlkomer

### Služby

Kalibrácia Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 50	023000 50
Kalibrácia DAkkS Číselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100	023010 100

### Príslušenstvo

Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Výkyvný dotyk	434912
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10

Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Magnetická zadná stena pre úchylkomery Pre Ø púzdra 58	434835 58
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39

Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2