

**Dvojitá brúska DS s odsávaním, 400V, Typ: DS15/300A****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077514 DS15/300A
GTIN	2050001674135
Trieda položky	03S

**Popis****Prevedenie:**

Dvojitá brúska s odsávaním integrovaným v stojane.

Prach z brúsenia sa účinne oddeľuje pomocou vodného filtra a následných plastových predradených filtrov a dodatočných filtrov. **Dodanie bez brúsnych kotúčov.**

**Upozornenie:**

Vhodné brúsne kotúče nájdete od Č. 596100.

**Technický opis**

maximálne otáčky	1450 min <sup>-1</sup>
Označenie výrobcu	DS15/300A
Príkon	1100 W
Hmotnosť	160 kg
Prepravný objem Odsávanie	10 m <sup>3</sup> /min
Šírka brúsneho kotúča T	40 mm

Ø otvoru brúsneho kotúča H	76 mm
Ø brúsneho kotúča D	300 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Dvojitá brúska

## Príslušenstvo

Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK60	596610 EK60
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ SC80	596610 SC80
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ NK60	596610 NK60