

STIEFELMAYER

**Rámová vodováha, Dno dĺžka / presnosť: 150/1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 469200 150/1  |
| GTIN             | 4045197207180 |
| Trieda položky   | 46R           |

**Popis****Prevedenie:**

Izolačné rukoväte na schránke zabraňujú vplyvom tepla rúk.

Pevný rám vyrobený z vysokokvalitnej špeciálnej liatiny, s kladivkovým tepaným lakom. 3 strany prizmatické a ploché. 1 strana plochá, všetky jemne brúsené. Jedna pozdĺžna a jedna priečna vodováha zo skla. Citlivosť (hodnota dielika na stupnici) pozdĺžnej libely je uvedená na štítku.

**Použitie:**

Na zoraďovanie vodorovných a zvislých plôch, hriadeľov atď. a na presné zoraďovanie v 90° uhle.

**Norma:****DIN 877****Presnosť:**

**1** = s maximálne citlivou pozdĺžnou libelou **0,02 mm/m**.

**2** = s veľmi citlivou pozdĺžnou libelou **0,1 mm/m**.

**Technický opis**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Podošva Dĺžka    | 150 mm |
| Trieda presnosti | 1      |
| Podošva Šírka    | 37 mm  |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Odčítanie     | 0,02 mm/m      |
| Norma         | <b>DIN 877</b> |
| Balenie       | stabilný box   |
| Kalibrácia    | H1             |
| Druh produktu | Vodováha       |

**Služby**

|   |             |
|---|-------------|
| KalibráciaRámová vodováha Presnosť 0,02 | 026600 0,02 |
|---|-------------|