



Bezpečnostný úchylkomer, Rozsah merania / Ø púzdra: 0,08/58



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	432405 0,08/58
GTIN	4031452101683
Trieda položky	46C

Popis

Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Presné odchýlkomery s ochranou proti nárazom, bezpečnostné odchýlkomery, chránené proti nárazom s voľným zdvihom. Mimoriadne ľahká, robustná konštrukcia s ochranou proti prachu. Ø upínacej stopky 8 mm h6. Maximálna presnosť vďaka kombinovaného prenosu ozubené koleso-páka.

Technický opis

Voľný zdvih	4,5 mm
Ø púzdra	58 mm
Rozsah merania	0,08 mm
Meracia sila	1,3 - 1,8 N
Rozpätie odchýlky f_e	2 μ m
Kalibrácia	C2
Hodnota stupnice	0,001 mm

Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

KalibráciaČíselníkové meradlo analogové 0,001 Maximálne rozpätie 5	023020 5
---	----------