

**Garant****Číselník chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra: 10/58**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	432110 10/58
GTIN	4045197154064
Trieda položky	41C

## Popis

### Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. **Presné číselníkové odchýlkomery** s ochranou proti nárazu. Upínacia stopka Ø 8 mm, h6, kalená a brúsená. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Vonkajší krúžok s dvomi nastaviteľnými značkami tolerancie. Centrálna ručička pre odčítanie 1/100 mm, malá ručička pre odčítanie 1 mm. **S nárazníkom kolies.** S kovovým vonkajším krúžkom a kovovým zadným panelom. Nárazy sa neprenášajú priamo na meracie zariadenie. Obzvlášť robustné a odolné.

### Prevedenie reklamného textu:

**Presné číselníkové odchýlkomery** s ochranou proti nárazu. Upínacia stopka Ø 8 mm, h6, kalená a brúsená. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Vonkajší krúžok s dvomi nastaviteľnými značkami tolerancie. Centrálna ručička pre odčítanie 1/100 mm, malá ručička pre odčítanie 1 mm.

### Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

## Technický opis

Meracia sila	0,7 - 1,5 N
--------------	-------------

Hodnota stupnice	0,01 mm
Kalibrácia	C1
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	1 mm
Rozsah merania	10 mm
Ø puzdra	58 mm
Norma	DIN 878
Otočný ciferník	áno
prestavitelné tolerančné značky	áno
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Číselník

## Služby

Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 12,5	023010 12,5
KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 10	023000 10

## Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 20	434920 20

Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 30	434920 30
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 60	434920 60
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 25	434917 25
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 70	434920 70
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 50	434918 50
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Skĺčiko odchýlkomeru Typ 58	432010 58
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 80	434920 80
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10

Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 90	434920 90
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 50	434920 50
Zalomený držiak úchylkomerov45° Upínacia dĺžka 50	434917 50
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 15	434920 15
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Výkyvný dotyk	434912
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 100	434920 100
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Vonkajší krúžok pre odchýlkomer Typ 58	432020 58
Zalomený držiak úchylkomerov60° Upínacia dĺžka 25	434918 25
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 40	434920 40